

Garant**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Obsah	260762 HB7035-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2835 09T304