

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 09T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Indhold	250152 HB7120-1
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Datablad

Antal stk.	30
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2906 09T308