


DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT130, Maat: 070204

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260500 HBT130
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Coating	TiCN
Soort	HBT130
Snedecomditities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2669 070204