

**Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 30 Stück HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2730 1,5
GTIN	4067263097129
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Stechbreite w	1,5 mm
Inhalt	273700 1,5
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstechen
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P

Datenblatt

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2730 1,5