



**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 120404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3935 120404
GTIN	4067263095361
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	260219 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min

Karta danych

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3935 120404