

**Garant**

## Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2831 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260748 HB7020-2

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2831 120404