

**Garant**

### Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404



#### Données de commande

N° commande	GG2961 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 mm/min
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Sommaire	251542 HB7120-1
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p$ max	4 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2961 160404