

Garant**Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AP..****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215565 20/2
GTIN	4045197409096
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	160 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..

Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	14,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,7 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,19 stupeň
Série	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Tvar stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/215565-20/2>