



Paquete económico de plaquita de corte reversible CCMT de acabado 30 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	GG2617 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{máx.}}$	3,25 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{mín.}}$	0,25 mm
Contenido	260086 HBT130
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm

Hoja de datos

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2617 09T304