

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3533 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	SCMT 120404
Contenuto	260748 HB7140-2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3533 120404