

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2403 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250060 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2403 120408