


**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT020, Maat: 09T304**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3903 09T304 |
| GTIN          | 4067263092483 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Coating                             | TiCN                  |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 4                     |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,25 mm               |
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,8 - 5 mm            |
| Inhoud                              | 250188 HBT020         |
| ISO-code wisselplaat                | CNMG 09T304           |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,45 mm/omw,    |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 280 mm/min      |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 3.25 mm               |

## Gegevensblad

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Aantal           | 50                           |
| Soort            | HBT020                       |
| Snedecomditities | licht onderbroken            |
| Spaanbreker      | PM                           |
| Producttype      | Wisselplaat voor het draaien |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3903 09T304