

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2413 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Hauptanwendung	P
Inhalt	250336 HB7010-2
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Datenblatt

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2413 160612