

Garant**SNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7130-2, Velkosť: 120412**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Obsah	251326 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Počet výmien/rezných hrán	8

Technický list

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 7 mm
Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2951 120412