

**Blindnit aluminium / stål storpack, Nit-Ø / skaftlängd (D / L): 4/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	771000 4/10
GTIN	4007081300452
Artikelklass	74D

Beskrivning**Utförande:**

Blindnitar säkerställer en permanent säker sammanfogning av olika och känsliga material, även om de är tillgängliga på ena sidan.

Huvudets form: Platt runt huvud = PH; stort huvud = H.

De mest grundläggande egenskaperna hos den standardiserade blindniten definieras av olika DIN EN ISO-standarder. Dessa egenskaper inkluderar främst geometriska dimensioner och mekaniska egenskaper. Andra egenskaper hos anslutningarna, t.ex. materialval och ytbeläggning, definieras mycket allmänt i standarderna och är tillverkarens val.

Dessa specifikationer för blindnitegenskaperna begränsar kraftigt toleranserna för anslutningsparametrarna och de krav som kan uppnås. Blindnitar enligt DIN EN ISO är alltid konstruerade för fasta komponenter.

Användningsdata:

Standardapplikationer.

Material:

Ihålig nit – aluminiumlegering; nitdorn – stål, förzinkad.

Rekommendation:**GESIPA®-blindnitar – en tumregel:**

Materialjocklek + nitskaftets diameter = nitskaftets längd

Exempel:

Material: Plåt 3 mm + plåt 3 mm + hål 4 mm = 10 mm nitskaftets längd > resulterar i blindnit 4 × 10.

Teknisk beskrivning

spännvidd	5 - 6,5 mm
Huvudets form	PH
Ihåligt nitmaterial	Aluminiumlegering
Ihålig nit med diameter D	4 mm
Borrhålets diameter	4,1 mm
Nitdornens material	Stål, förzinkat
Längd på ihålig nit L	10 mm
Antal nitar (styck)	500
Produktslag	Nit