

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 09T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3:25 mm
Antal stk.	50
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Belægning	belagt
Indhold	250152 HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 mm/min
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VM
Produktype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2911 09T308