



Paquete económico de plaquita de corte de fresado APKT 1003 PDER, HBM025, 50 unidad



Datos de pedido

Número de pedido	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

Contenido:

50 × 215886 UNI

Nota:

Valores aproximativos de aplicación

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Contenido	50 ud.
Código ISO plaquita de corte	APKT 1003 PDER
Clase	HBM025
Material de corte	HM

Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	220 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	290 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	M
GG(G)	adecuado	150 m/min	K
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG2141-UNI>