

Garant**Płytki skrawające SNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 120408**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Zawartość	251324 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,2 - 0,55 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 7 mm

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2951 120408