

**Garant**

## Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3542 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Inhalt	260950 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm

## Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3542 110202