

Garant

**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 120408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3538 120408
GTIN	4067263096689
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408

Podatkovni list

Vsebina	260766 HB7130-2
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3538 120408