


Garant

Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 11T304



Données de commande

N° commande	GG3524 11T304
GTIN	4067263096504
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	260462 HB7130-2
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M

Fiche technique

Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3524 11T304