

Garant

**Płytki skrawające VNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 160404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2972 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	powlekane
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2.5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Zawartość	251802 HB7140-2
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm

Karta danych

posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2972 160404