

Garant**SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120412**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2945 120412
GTIN	4067263094678
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	30
Uhlový Polomer	1,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Obsah	251226 HB7130-2
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	8

Technický list

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2945 120412