

Garant**SNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2948 120404
GTIN	4067263094647
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Belægning	belagt
Indhold	251222 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Hjørneradius	0,4 mm
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2948 120404