

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 160612****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2911 160612
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	50
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Obsah	250170 HB7140-2
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2911 160612