

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3904 160608
GTIN	4067263092773
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	250220 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3904 160608
