



Plaquita de corte CNMG acabado 30 unidades, HBT130, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3956 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Contenido	250093 HBT130
Recubrimiento	TiCN

Hoja de datos

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3956 120408