

Garant**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2997 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Inhalt	252208 HB7140-2
Beschichtung	AlTiSiN
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	0,8 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2997 080408