

**Garant****TNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2461 160404 |
| GTIN              | 4067263093398 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 130 - 370 mm/min   |
| Fogásmélység $a_{p \min}$                  | 0,25 mm            |
| Váltólapka ISO kód                         | TNMG 160404        |
| Tartalom                                   | 251542 HB7020-2    |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 4 mm         |
| Fő felhasználás                            | P                  |
| Előtolás $f$                               | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Cserék / élek száma                        | 6                  |
| Fogásmélység $a_{p \max}$                  | 4 mm               |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm             |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Darabszám                      | 30                        |
| Típus                          | HB7020-2                  |
| Forgácsolási feltétel          | enyhén megszakított       |
| Forgácstörő                    | SM                        |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2461 160404