

Garant**SCMT vendeskærsplade, middel bearbejdning 30 stk., HB7035-2, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 09T304
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 290 mm/min
Indhold	260762 HB7035-2
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal stk.	30
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2835 09T304