

Garant**Softcut® hörnfräsar med borrhål, vändskär AO..****Beställningsdata**

Ordernummer	215411 40/4
GTIN	4069515038874
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	28,8 mm
Rampningslängd L för α _{max}	9,5 mm
Skär-Ø D _c	40 mm
Passande vändskär	AO.T1104

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	68,8 mm
Serie	Softcut®
Fästhåls $\varnothing$	16 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	77,3 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,8 grad
totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning a_p	3,4 mm
Antal skär Z	4
Skruvsats förvändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Skافتform	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 215411 40/4