

Garant**Fordelspakning SNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk.
HB7020-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2452 150616
GTIN	4067263093312
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	8
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	5,25 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	1,05 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 mm/min
Indhold	251332 HB7020-2
Antal stk.	30
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2452 150616