



Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2307 1,8
GTIN	4062406199135
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Wie Nr. **202307**.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	1,8 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft-Ø D _s	3 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaftform	HA
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,006 mm
Schneidenlänge L _c	5 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z	3

Gesamtlänge L	50 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Eingriffsbreite a_e bei Fräsong	0,5xD bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl $< 500 \text{ N/mm}^2$	geeignet	70 m/min	P
Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	geeignet	60 m/min	P
Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	45 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

VHM-Fräser Ø e8 DC 1,8 mm

202307 1,8