


HOLEX**Pachet burghie ultraperformante din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535
HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți, Ø DC m7: 5,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2490 5,1
GTIN	4067263086819
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 122490.**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăişuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistenţă crescută la uzură datorită **substratului îmbunătăţit din carbură** şi a **stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG2491.

Forma HB disponibilă numai de la $\geq \varnothing 3$ mm.

Descriere tehnică

Conţinut	5
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,07 mm/rot
Ø nominal D _c	5,1 mm

Toleranță Ø nominal	m7
Standard	DIN 6537 K
Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	20,4 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Lungimea canalului de aşchii L_c	28 mm
Lungimea totală L	66 mm
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlTiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Execuție	4xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	35 m/min	S

Umiditate maximă

recomandat

Umiditate minimă

indicat în anumite condiții

Accesorii

HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă
cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 5,1 mm

122490 5,1