



Plaquita de corte SNMG acabado 30 unidades, HBT130, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3968 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Contenido	251160 HBT130
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Código ISO plaqüita de corte	SNMG 120404
Aplicación principal	M

Hoja de datos

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3968 120404