Garant

Softcut®90° hörnfräs med dornfärste, vändskär AO.., MTC

Beställningsdata

Ordernummer	215411 40/4
GTIN	4069515038874
Artikelklass	21O

Beskrivning

Utförande:
Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för spindlar med låg framdrivande effekt.
Användningsdata:
För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.
OBS!:
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,5** med klinga nr **674252 storlek 8IP**.

Teknisk beskrivning

∅ D_3	28,8 mm
Rampningslängd L för α_{max}	9,5 mm
Skär-∅ D_C	40 mm

Passande vändskär	AO.T1104
spiralfräsning ⌀ D_{min}	68,8 mm
Serie	Softcut®
Fästhåls⌀	16 mm
spiralfräsning ⌀ D_{max}	77,3 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,8 grad
totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning a_p	3,4 mm
Antal skär Z	4
Skruvsats förvändskär	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Skaftform	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 215411 40/4