



**Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi
HB7035-2**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2427 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250754 HB7035-2
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2427 110408