

**Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2475 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251804 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2475 160408
