

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3906 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	250666 HBT020
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3906 110404
