



Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3962 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Contenuto	250669 HBT130

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3962 150608