

**Garant**

### Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3505 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Contenuto	260064 HB7140-2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$ max.	4,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 mm/min

## Scheda tecnica

Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 120404