



Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG2696 110304
GTIN	4067263097280
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Revêtement	TiCN
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Application principale	M
Quantité	50

Sommaire	261472 HBT130
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2696 110304