

Garant

Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 16T308



Données de commande

N° commande	GG2842 16T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	260958 HB7010-2
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min

Fiche technique

Nombre de changements/dents	3
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2842 16T308