


Garant

Opakowanie ekonomiczne, GARANT Master Tap INOX gwintowniki maszynowe HSS-E-PM Form C 6HX, 5 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG1300 M6
GTIN	4069515044813
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do **zapewniającego bezpieczeństwo procesu do stali odpornych na działanie rdzy i kwasów**, oraz **materiałach duplex**.

Spirala 45° rowków na wióry ułatwia tworzenie wiórów w szczególności podczas obróbki ciągliwych stali austenitycznych CrNi.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Jak nr 135732.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HSS E PM
skok gwintu	1 mm
Zawartość	5"
Ø chwytu D _s	6 mm

Karta danych

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6 mm
głębokość gwintu	15 mm
Norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
długość całkowita L	80 mm
wielkość gwintu	M6
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	45 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawa
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Seria	Master Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Karta danych

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	28 m/min	N
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	23 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	23 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	11 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	9 m/min	M
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG1300 M6