

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2462 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251542 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Eckenradius	0,1 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 320 mm/min
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2462 160404