


Scheda tecnica

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 160608
GTIN	4067263093909
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p\max}$.	5,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Contenuto	250168 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 160608