

**Garant**

### Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2814 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260356 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm

## Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2814 11T302