

Garant**CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7010-2, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2403 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 500 mm/min

Indhold	250050 HB7010-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal stk.	50
Type	HB7010-2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2403 09T304