

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2401 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250060 HB7010-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2401 120408