

Garant

Vorteilspack Inserto per fresatura APHT 100305 FR, HU7815, 50 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 × 215939 ALU

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Contenuto	50 pz.
Codice ISO Inserto	APHT 100305 FR
Tipo	HU7815

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	400 m/min	N
CuZn	idonea	500 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idonea	400 m/min	N
a umido max.	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG2125-ALU>